

Purificação do ar avançada MC30Y

- › Tratamento de ar até 46 m²
- › Ar puro graças à abordagem "Catch and Clean"
- › Não é necessário trocar o filtro durante 10 anos graças ao filtro HEPA eletrostático de alto desempenho
- › Funcionamento silencioso (19 dB(A))

Modo

Modo turbo	•
Modo silencioso/modo dormir	•

Funções

"Catch & clean"	•
Filtro desodorizante	•
Bloqueio para crianças	•
Ajuste da luminosidade	•
Reinício automático após falha de energia	•



- Caudal de ar até **180 m³/h**
- Purificação do ar até **46 m²**
- Absorve os odores através de um **filtro desodorizante**
- Filtro HEPA** eletrostático de alto desempenho



Especificações



MC30YV



MC30YB

Especificações técnicas		MC	MC30YV/YB
Área da divisão aplicável			23(1)/46(2)
CADR		m ³ /h	180
Peso	Unidade	kg	5,8
Dimensões		mm	565/350/345
Cor			Branco
Caudal de ar	Operação de purificação do ar	Silencioso/Médio/Turbo	m ³ /h
Nível de pressão sonora	Operação de purificação do ar	Silencioso/Médio/Turbo	dBA
Operação de purificação do ar	Consumo	Silencioso/Médio/Turbo	kW
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		1~/50/60/220-240/220-30

Acessórios standard: Filtro HEPA eletrostático; Quantidade: 1;

Acessórios standard: Filtro desodorizante; Quantidade: 1;

Acessórios standard: Manual de funcionamento; Quantidade: 1;

(1) A área da divisão aplicável é adequada ao funcionamento da unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área da divisão aplicável indica o espaço onde um determinado número de partículas de pó pode ser removido em 30 minutos. (JEM 1467) | (2) A área da divisão aplicável é adequada ao funcionamento da unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área da divisão aplicável foi calculada de acordo com a norma NRCC-54013 utilizando o valor CADR do fumo do tabaco testado de acordo com a norma JEM1467. | Convertido para as normas CADR dos valores de teste de acordo com a norma JEM1467. | Os níveis de ruído de funcionamento são a média de valores medidos a 1 m de distância da parte da frente, esquerda, direita e parte de cima da unidade. (Estes são iguais aos valores numa câmara anecoica) | Filtro HEPA eletrostático instalado na unidade. | Outra função: Função de reinício automático.

Pode encontrar informações atualizadas sobre a testagem na nossa página da Web online.